



Ahorra energía

IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

JD75 y JD100

Lámparas halógenas Minican E11 a 127V



Ilumina tus espacios

Así funcionan las lámparas halógenas:

El principio de funcionamiento de una lámpara halógena es muy similar al de una lámpara incandescente común. En los dos tipos de lámpara la incandescencia que produce la luz visible se basa en la altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento.


Al encender la lámpara el filamento de tungsteno se comienza a calentar y al llegar a una temperatura alta el filamento provoca una reacción en forma de vapor de tungsteno. El vapor desprendido, cuando toca la superficie interior del cristal de cuarzo, se combina con el gas halógeno que contiene la cápsula o el tubo en su interior y se convierte en halogenuro de tungsteno. El halogenuro formado tiende a fluir en dirección al filamento, donde la alta temperatura que éste presenta lo convierte de nuevo en metal tungsteno. Como resultado, el filamento se reconstruye liberando gas halógeno durante ese proceso, permitiendo que continúe efectuándose el denominado "ciclo del halógeno".



JD75



JD100



E11

Características de las lámparas:

• Lámparas halógenas Minican E11 a 127V

• Modelos:

1. JD75

• Potencia: 75W

• Corriente nominal: 0.590(a 127V)

2. JD100

• Potencia: 100W

• Corriente nominal: 0.787 (a 127V)

Para los dos modelos:

• Tensión: 127V

• Frecuencia de operación de 50/60Hz

• Base: E11

• Difusor de cristal transparente

• Cuerpo de cerámica

• Temperatura de color: de 2400°K

• Angulo de apertura: 360°

• Flujo luminoso: ?lm

• Factor de potencia: 1

• Vida útil: ? horas

• Protección contra el ambiente: IP20

• Dimensiones en milímetros(mm)

NOM



00,000 h



Horas de vida útil

IP20

Protección contra el ambiente

360°

Ángulo de apertura de luz